

# AGILA CARE

2474YGO100R36-32S30 4XM6

EAN 4031582341898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Название продукта                  | Agila care   |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств   |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 80 kg  |
| Электропроводящий                  | ✓  |
| Грузоподъемность статическая       | 160 kg   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C   |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C  |
| Общая высота                       | 138 mm   |
| Общий вес                          | 0,839 kg   |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Полипропилен, электропроводный           |
| Материал протектора     | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник               | Подшипник скольжения                     |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                        |
| Диаметр                 | 100 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                    |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                           |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы            | Широкая                |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом      |
| Офсет (Смещение)      | 38 mm                  |
| Радиус поворота       | 88 mm                  |
| Поворотное соединение | 176 mm                 |

## ФИТИНГ

|              |   |
|--------------|---|
| Тип фитинга  | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
| Диаметр Болт | 32 mm   |
| Длина Болт   | 51 mm   |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# AGILA CARE

2474YGO100R36-32S30 4XM6

EAN 4031582341898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

