

# ALPHA

3478BOG100P62

EAN 4031582345728



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type de boîtier                 | Roulette fixe                     |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 300 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 280 °C                            |
| Hauteur                         | 128 mm                            |
| Poids                           | 0,549 kg                          |

## ROUE

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Corps de roue         | Plastique thermdurci, résistant à la chaleur |
| Bandage               | Identique au corps de roue                   |
| Roulement             | Bague de roulement sèche                     |
| Axe                   | axe de roue boulonné                         |
| Diamètre              | 100 mm                                       |
| Largeur du bandage    | 35 mm                                        |
| Dureté du bandage (D) | 85 Shore D                                   |

## CHAPE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Matériau          | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape | Galbée               |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 103 mm                |
| Largeur de la platine                      | 85 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 60 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm                  |

# ALPHA

3478BOG100P62

EAN 4031582345728



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

Platte 3470-080P62-105x80

