

**KAPPA**

9688FTP300P65

EAN 4031582316360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

**PERFORMANCE**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

**ATTRIBUTS PRINCIPAUX**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Kappa                            |
| Type                            | Roulette fixe                    |
| Norme                           | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 2400 kg                          |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 2000 kg                          |
| Conducteur d'électricité        | Non                              |
| Inoxydable                      | Non                              |
| Capacité de charge statique     | 4800 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                            |
| Hauteur                         | 355 mm                           |
| Poids                           | 18,34 kg                         |

**CHAPE**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Matériau de la chape | Acier mécano-soudé |
| Forme de la chape    | Galbée, renforcée  |
| Lubrification nipple | 1                  |

**ROUE**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Fonte                           |
| Bandage               | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | axe de roue boulonné            |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                  |
| Diamètre              | 300 mm                          |
| Largeur du bandage    | 80 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                      |

**FIXATION**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 200 mm                |
| Largeur de la platine                      | 160 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 160 mm                |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 120 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 15 mm                 |

# KAPPA

9688FTP300P65

EAN 4031582316360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

