

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Número de pedido 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Elastech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 200 kg

Capacidad de carga estática 400 kg

Rango de temperatura (mínimo) -20 °C

Rango de temperatura (máximo) 85 °C

Peso total 0,515 kg

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, negro, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Metálico
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	49 mm
Anchura del cuerpo	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	68 Shore A

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Número de pedido 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

