

# LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

EAN 4031582353365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ● |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Linea light            |
| Type                         | Zwenkwiel              |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                 |
| Elektrisch geleidend         | Nee                    |
| Roestvrij                    | Nee                    |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                 |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                  |
| Totale hoogte                | 75,5 mm                |
| Totale breedte               | 55 mm                  |
| Totaal gewicht               | 0,18 kg                |

## VORK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide           |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel    |
| Zwenklager                 | Stift, zwenkend     |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset                     | 23 mm               |
| Zwenk radius               | 65 mm               |
| Uitzwenking                | 130 mm              |
| Diameter koepel            | 30 mm               |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager                         | Precisiekogellagers    |
| Kleur loopvlak                | Leigrijs (RAL7015)     |
| Kleur Wiel                    | Leigrijs (RAL7015)     |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 75 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 15 mm                  |
| Asgatdiameter                 | 0 mm                   |
| Naaflengte                    | 0 mm                   |
| Breedte wielkern              | 15 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A             |

## BEVESTIGING

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging          | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 10 mm                         |

Duitse  
OntwerpersClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA LIGHT


5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

EAN 4031582353365

Bestelnummer 00770568  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Duitse  
OntwerpersClub



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award