ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LUMINA

AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582341232



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип	Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	55 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.11 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полипропилен
Форма Вилица	Вилка Колело, затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Графитно черно (RAL9011)
Изместване	20 mm
Радиус на завъртане	52 mm
Интерференция при завъртане	104 mm
Диаметър на купол	0 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Графитно черно (RAL9011)
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	8 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	8 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm
Щифт	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582341232

Номер на поръчката 00071380

Чертежи на продукта

