



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	57 mm
전체 너비	37 mm
전체 체중	0.65 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템, 회전
회전 반경	47 mm
회전 간섭	94 mm
돔 직경	18 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	55 mm
트레드 폭	11 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

