

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422

Pasūtījuma numurs 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	30 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 4 km/h	2160 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	1800 kg
Statiskā kravnēsība	3600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	9,24 kg

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422

Pasūtījuma numurs 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

