

GALEA

5077YGP125P60-90X70

EAN 4031582353525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Galea |
| Type | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | ✓ |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids | 0,414 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|--|
| Corps de roue | Polypropylène, conducteur d'électricité |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 30 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme de la chape | Capotée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Déport | 40 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 90 mm |
| Largeur de la platine | 70 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 60 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 70 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 50 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 55 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 8 mm |

GALEA

5077YGP125P60-90X70

EAN 4031582353525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

