

**NOVATECH**

ETP 085X70-Ø20 HL62

EAN 4031582318753

Numer zamówienia 00827957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

**KOŁO**

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	85 mm
Szerokość Bieżnia	70 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	62 mm
Szerokość korpusu	70 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D
Typ łożyska	6204

**WYDAJNOŚĆ**

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

**PODSTAWOWE ATUTY**

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	700 kg
Nośność przy 6 km/h	560 kg
Nośność statyczne	1400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	1,198 kg

## RYSUNKI TECHNICZNE

