



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ● |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Kappa          |
| 外壳类型       | 固定脚轮           |
| 标准         | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 540 kg         |
| 6 公里/小时的载重 | 450 kg         |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 900 kg         |
| 温度范围（最低）   | -20 °C         |
| 最高温度范围     | 85 °C          |
| 总高         | 205 mm         |
| 总宽度        | 98 mm          |
| 总重量        | 3.02 kg        |

## 支架

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 外壳材料               | 铸铁或锻铁，重 |
| 支架形状               | 宽，加强的   |
| 颜色                 | 蓝色钝化    |
| Lubrication nipple | 1       |
| 圆顶直径               | 96 mm   |

## 轮子

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Tread hardness | 柔软                |
| 轮体材料           | 钢板，重型             |
| 胎面材料           | 弹性轮胎，黑色，硫化        |
| 轴承             | 精密滚珠轴承            |
| 轴              | 用螺母拧紧             |
| 轮子颜色           | 黑色黑墨水（类似 RAL9005） |
| 侧盖             | 带螺纹防护装置           |
| 直径             | 160 mm            |
| 胎面宽度           | 50 mm             |
| 轮体宽度           | 50 mm             |
| 胎面硬度（A）        | 67 岸 A            |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 135 mm |
| 上板宽       | 110 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径     | 11 mm  |

