

## LUMINA

AA20YOI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582341126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Lumina                            |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                             |
| Conducteur électrique           | Oui                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Statique Capacité de charge     | 80 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 56 mm                             |
| Largeur totale                  | 55 mm                             |
| Poids global                    | 0.08 kg                           |

## CHAPE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polypropylène                     |
| Forme Chape             | Roue Double Chape de Roue, fermée |
| Pivot                   | Tige pivotante                    |
| Couleur de la chape     | Noir graphite (RAL9011)           |
| Déport                  | 20 mm                             |
| Rayon d'encombrement    | 52 mm                             |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm                            |
| Diamètre du dôme        | 0 mm                              |

## ROUE

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du corps          | Polypropylène, conducteur électrique |
| Bandage                    | Identique au corps de Roue           |
| Roulement                  | Moyeu lisse avec tube Entretoise     |
| Axe                        | Rivelé                               |
| Couleur du bandage de roue | Noir graphite (RAL9011)              |
| Couleur Roue               | Noir graphite (RAL9011)              |
| Pare-fils                  | Sans protège-filet                   |
| Diamètre                   | 50 mm                                |
| Largeur du Bandage         | 7 mm                                 |
| Diamètre du trou de l'Axe  | 0 mm                                 |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                                 |
| Largeur du corps           | 7 mm                                 |
| Dureté du Bandage (D)      | 65 Shore D                           |

## RACCORD

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord           | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 8 mm                         |

# LUMINA

AA20YOI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582341126

Numéro de commande 00074226

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

