

NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056

Numéro de commande 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	660 kg
Capacité de charge à 6 km/h	550 kg
Statique Capacité de charge	1100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	1,71 kg

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	54 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6006
Convient pour	linde

NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056

Numéro de commande 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

