INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●○○○
El soroll del moviment	●●●●●
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	500 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1000 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Pes total	3,48 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Acer, pesada
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Grey / No Marcatge
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Número de comanda 00830559

Plànols del producte




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Número de comanda 00830559



© Copyright 2026 TENTE International GmbH