

ALPHA SMART STAINLESS

8378IDC100P62

EAN 4031582493962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Alpha smart stainless

Tipo Rueda fija

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 80 kg

Inoxidable ✓

Capacidad de carga estática 160 kg

Rango de temperatura (mínimo) -30 °C

Rango de temperatura (máximo) 250 °C

Altura total 128 mm

Peso total 0,671 kg

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
	blando
Material de la banda de rodadura	Amortiguación, Resistente al calor
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Eje	Enroscado con tuerca
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	75 Shore A

SOPORTE

Material	Acero Inoxidable, pesado
Forma de Horquilla Forma	Delgado

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	100 mm
Anchura de la placa	85 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	77 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	60 mm
Diámetro del orificio de la placa	9 mm