

ALPHA

3470PVO100P30-13

EAN 4031582304107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	75 kg
Statický Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	128 mm
Celková hmotnost	0,847 kg

KOLO

Materiál těla	Polypyrpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	40 mm
Radius otočení	90 mm
Otočné rušení	180 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	13 mm

ALPHA

3470PVO100P30-13

EAN 4031582304107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

3470...100P30-13

