

## ZETA STAINLESS

8671UAD200P63

EAN 4031582313611  
订单号 00830139

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

## 核心属性

产品名称	Zeta stainless
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	500 kg
6 公里/小时的载重	400 kg
不锈	✓
静态载重	1000 kg
温度范围 (最低)	-30 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	240 mm
总宽度	96 mm
总重量	3.294 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	滚柱轴承, 不锈钢
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

## 支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	55 mm
旋转半径	155 mm
转向干涉	310 mm
圆顶直径	96 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	74 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	74 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

# ZETA STAINLESS

8671UAD200P63

EAN 4031582313611  
订单号 00830139



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

