

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604
Bestelnummer 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	101 mm
Totale breedte	61 mm
Totaal gewicht	1,546 kg

WIEL

Lager	Onbewerkte naaf
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

VORK

Offset	30 mm
Zwenk radius	68 mm
Uitzwenking	136 mm
Diameter koepel	58 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	64 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	78 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	45 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	78 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	72 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

