MAXTECH

UAO125x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442298

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAO125x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442298

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

