



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	60 kg
静态载重	120 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	103 mm

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	24 mm
旋转半径	61.5 mm
转向干涉	123 mm

## 固定件

固定件类型	合成膨胀机，方形
膨胀固定件 (最小)	36 mm
膨胀固定件 (最大)	40 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

技术图纸

