PRODUCTINFORMATIE

# LINEA

## 594CXSP125P30-11 RAL9002

EAN 4031582378443



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●●● |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Slijtage | ●●●●○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●●○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Linea |
| Type | Wielen met gecombineerd slot |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 130 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 260 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 143 mm |
| Totale breedte | 82 mm |
| Totaal gewicht | 1,01 kg |
| Certificering | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

### BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager | Precisie kogellagers |
| Kleur | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 129 mm |
| Draaicirkel | 258 mm |
| Diameter koepel | 52 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Polyamide, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 20 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |

### FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 11 mm |

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA


## 594CXSP125P30-11 RAL9002

EAN 4031582378443

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Producttekeningen



Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH