

ELASTECH

UFC100X34@08X45

EAN 4031582422269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Elastech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 160 kg                            |
| Conducteur électrique           | Non                               |
| Inoxydable                      | Oui                               |
| Statique Capacité de charge     | 320 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Poids global                    | 0.3 kg                            |

ROUE

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Tread hardness            | souple                                      |
| Matériau du corps         | Polyamide                                   |
| Bandage                   | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé     |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Pare-fils                 | Avec protège-filet                          |
| Diamètre                  | 100 mm                                      |
| Largeur du Bandage        | 34 mm                                       |
| Diamètre du trou de l'Axe | 8 mm                                        |
| Longueur de moyeu         | 45 mm                                       |
| Dureté du Bandage (A)     | 64 Shore A                                  |

# ELASTECH

UFC100X34@08X45

EAN 4031582422269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

