

ZETA REVERSE

468SIFP125P63

EAN 4031582398090
订单号 00860829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Zeta reverse
外壳类型	带弹簧式方向锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
6 公里/小时的载重	240 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总高	164 mm
总宽度	96 mm
总重量	2.954 kg

轮子

轮体材料	铝
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	灰色/无标记
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	67 岸 A

支架

材料	钢板, 非常重
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	117.5 mm
转向干涉	235 mm
圆顶直径	96 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ZETA REVERSE

468SIFP125P63

EAN 4031582398090
订单号 00860829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

