

AGILA CARE

2474YGO100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila care
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	138 mm
Poids global	0,799 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène, conducteur électrique
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm

RACCORD

Type de raccord	Tige avec Trou de came pour barres profilées
Diamètre Œil	28 mm
Longueur Œil	96 mm

AGILA CARE

2474YGO100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

