

# COMPACTA

1438PVH050P60-67X48

EAN 3700001796748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Compacta

Type Roulette fixe

Norme EN12528 - Roulettes d'ameublement

Capacité de charge à 3 km/h 40 kg

Capacité de charge statique 80 kg

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

Hauteur 65 mm

Poids 0,143 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Riveté
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	21 mm
Dureté du bandage (A)	85 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Galbée

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	67 mm
Largeur de la platine	48 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	55 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Diamètre des trous de la platine	6 mm