

# OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766

Номер замовлення 00803669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху              | ●●●○○ |
| Атриція               | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії  | ●●●●○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Omikron twin                                    |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора                        |
| Стандартний                        | схожий EN12532 -<br>Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 1800 kg   |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 1400 kg   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 2700 kg   |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C  |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C   |
| Загальна висота                    | 230 mm  |
| Загальна ширина                    | 189 mm  |
| Загальна вага                      | 17,825 kg                                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Лиття                           |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005)         |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 150 mm                          |
| Протектор               | 50 mm                           |
| Ширина тіла             | 50 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |  |
|---------------------|--|
| Матеріал            | Литий чавун або циліндр,<br>важкий             |
| Виля Форма          | Кронштейн подвійного Колесо                    |
| Поворотний вузол    | М'ячий Роликовий підшипник<br>з глибокою крупю |
| Колір               | Прозоре Покриття                               |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm  |
| Радіус повороту     | 141 mm   |
| Поворотне з'єднання | 282 mm   |
| Діаметр ковпачка    | 160 mm   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 200 mm              |
| Ширина тарілки                            | 160 mm              |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 120 mm              |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 160 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 15 mm               |

# OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766

Номер замовлення 00803669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

