产品信息

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Duratech silent
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.4 kg

轮子

轮体材料	阻尼，混合材料
胎面材料	聚酰胺
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44 mm
轮体宽度	36 mm
胎面硬度 （D）	75 岸 D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637

订单号 00033610

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH