

NOVATECH

RK.ETP075X60-Ø47X14

EAN 4031582369502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Non défini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	60 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	14 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	550 kg
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

PLANS TECHNIQUES

