

ZETA REVERSE

468SU00200P63 180° WT50

EAN 4031582398199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Zeta reverse
Type	Roulette pivotante avec rappel de direction automatique
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm
Poids	3,07 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier renforcé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	155 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT50

EAN 4031582398199

Numéro de commande 00860929
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

