

# AGILA

2477PJO150P50

EAN 4031582302066



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 185 mm                             |
| Largeur totale                  | 60 mm                              |
| Poids                           | 0,98 kg                            |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu              |
| Déport                  | 36 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                    |

## ROUE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène              |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement                | Moyeu lisse                |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)     |
| Pare-fils                | Sans pare-fils             |
| Diamètre                 | 150 mm                     |
| Largeur du bandage       | 32 mm                      |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                      |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                 |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 77 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 67 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm               |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 56 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 61,5 mm               |
| Diamètre des trous de la platine           | 8,5 mm                |

# AGILA

2477PJO150P50

EAN 4031582302066

Numéro de commande 00029491  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

