

# ZETA

4681UOP200P63

EAN 4031582308099

Номер на поръчката 00829306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Име на продукта                       | Zeta   |
| Тип                                   | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12532 - Транспортно<br>оборудване            |
| Товароносимост при 4 км/ч             | 800 kg   |
| Товароносимост при 6 км/ч             | 640 kg   |
| Статичен Товароносимост               | 1600 kg  |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -30 °C   |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 80 °C  |
| Обща височина                         | 240 mm   |
| Обща ширина                           | 96 mm  |
| Общо тегло                            | 3,172 kg                                       |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                           |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело         |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер              |
| Ос                    | Завинтен с гайка                   |
| Цвят на Колело        | Естествено бяло                    |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за<br>резба |
| Диаметър              | 200 mm                             |
| Ширина на Резба       | 50 mm                              |
| Ширина на тялото      | 50 mm                              |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                       |

## ВИЛКА

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Материал                    | Стоманен лист, много тежък                           |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка,<br>Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                       |
| Изместване                  | 55 mm  |
| Интерференция при завъртане | 230 mm   |
| Диаметър на купол           | 96 mm  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|  |                   |
|--|-------------------|
| Тип на фитинга                               | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                           | 137 mm            |
| Ширина на плаката                            | 105 mm            |
| Дължина на отвора на плаката<br>(минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката<br>(максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката                | 11 mm             |

# ZETA

4681UOP200P63

EAN 4031582308099

Номер на поръчката 00829306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

