



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Agila |
| 外壳类型 | 固定脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 80 ° C |
| 总高 | 185 mm |
| 总宽度 | 60 mm |
| 总重量 | 1.272 kg |

轮子

| | |
|----------|---------------------|
| 轮体材料 | 钢板 |
| 胎面材料 | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承 | 圆锥球轴承 |
| 轮子颜色 | 蓝色钝化 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 150 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轮体宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A |

支架

| | |
|------|-------|
| 材料 | 钢板，中号 |
| 支架形状 | 宽 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 圆顶直径 | 60 mm |

固定件

| | |
|------------|---------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 77 mm |
| 上板宽 | 67 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 46.5 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 51.5 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 56 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 61.5 mm |
| 上板孔直径 | 8.5 mm |

AGILA

2478DIK150P50

EAN 4031582302370
订单号 00030270



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

