产品信息

PURETECH

PVR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.47 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑 （RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	37 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44 mm
轮体宽度	37 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息


PURETECH

PVR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265

订单号 00030955

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH