

# AGILA

2470PJI050P30-11 TZA

EAN 4031582465303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
적재 용량 정적	100 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	69 mm

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	19 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	24 mm
회전 반경	49 mm
회전 간섭	98 mm

## 피팅

피팅 유형	볼트홀
힌트	캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.

# AGILA

2470PJI050P30-11 TZA

EAN 4031582465303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

