

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Numărul de comandă 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	850 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	680 kg
Capacitate de încărcare statică	1700 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	1,524 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	85 mm
Benză de rulare	115 mm
Diametrul găurii Axă	30 mm
Lungime butuc	115 mm
Lățimea corpului	115 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D
Tip rulment	6006

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Numărul de comandă 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

