

# DURATECH

TOP 085X95-Ø20 HL97

EAN 4031582334234  
Bestelnummer 00839855



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	95 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	97 mm
Breedte wielkern	95 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204ZV

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	720 kg
Statisch Draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,569 kg

# DURATECH

TOP 085X95-Ø20 HL97

EAN 4031582334234  
Bestelnummer 00839855



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

