

# DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	48.4 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.27 kg

# DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

订单号 00030967  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

