

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	115 mm
Largeur totale	90 mm
Poids global	3.06 kg

CHAPE

Déport	35 mm
Rayon d'encombrement	75 mm
Diamètre d'encombrement	150 mm
Diamètre du dôme	72 mm

ROUE

Bandage	Double bride avec Traces
Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	23 mm
Largeur du corps	23 mm

RACCORD

Longueur de plaque	100 mm
Largeur de plaque	100 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	78 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	64 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	78 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	64 mm
Diamètre du trou de la plaque	10.5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

