ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MAXTECH

PNR389x85-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400359

Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Полиуретан, вспененный
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	389 mm
Ширина Протектор	85 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	74 mm

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	75 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	150 kg
Общий вес	1,95 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

PNR389x85-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400359

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH