

# ZETA REVERSE

468BICP200P63-75A

EAN 4031582478266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta reverse                                                          |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique |
| Norme                           | EN12533 - Roulettes forte charge                                      |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 700 kg                                                                |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 560 kg                                                                |
| Capacité de charge statique     | 1400 kg                                                               |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                                                |
| Plage de température (maximale) | 70 °C                                                                 |
| Hauteur                         | 240 mm                                                                |
| Poids                           | 3,928 kg                                                              |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Aluminium                       |
| Bandage               | Polyuréthane coulé, Ultratech   |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | axe de roue boulonné            |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                  |
| Diamètre              | 200 mm                          |
| Largeur du bandage    | 50 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 75 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, forte charge                       |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Diamètre d'encombrement | 360 mm                                           |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm                |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA REVERSE

468BICP200P63-75A

EAN 4031582478266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

