**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# ICS

## 5328PJX125P51 7001 INOX

EAN 4031582310269



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●●○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●● |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | ICS |
| Тип | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 166 mm |
| Загальна ширина | 52 mm |
| Загальна вага | 0,7 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Поліамід |
| Вила Форма | Тонка |
| Колір | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Діаметр ковпачка | 52 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | Вбудований різьбовий поручитель |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Ширина тіла | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 95 mm |
| Ширина тарілки | 70 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 50 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 75 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

IF Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


## 5328PJX125P51 7001 INOX


EAN 4031582310269

Номер замовлення 00027291

**Креслення продукту**




IF Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH