

PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Numéro de commande 00000463



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	36 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0.9 kg

