

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Odejście | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Odporność na korozję | ○ ○ ○ ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Nazwa produktu | Footmaster |
| Typ | Kółko obrotowe |
| Nośność przy 3 km/h | 800 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 800 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 90 °C |
| Wysokość całkowita | 120 mm |
| Szerokość całkowita | 98 mm |
| Waga całkowita | 1,75 kg |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|---------|
| Kolor | Biały |
| Wysięg | 53 mm |
| Promień działania koła | 90,5 mm |
| Zasięg działania koła | 181 mm |
| Średnica kopuły | 98 mm |

KOŁO

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Łożysko | Łożysko walcowe, zwilżone |
| Kolor Koło | Czarny |
| Średnica | 75 mm |
| Szerokość Bieżnia | 30 mm |
| Szerokość korpusu | 30 mm |

MOCOWANIE

| | |
|--|-------|
| Długość płytki | 95 mm |
| Szerokość płytki | 95 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 70 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 70 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Numer zamówienia 00062070
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

