


# ALPHA STAINLESS

8470UAD160P63 NATURAL/3004

EAN 4031582312461  
Bestelnummer 00035524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha stainless               |
| Behuizingstype               | Wielen                        |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 350 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 700 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totale hoogte                | 200 mm                        |
| Totale breedte               | 96 mm                         |
| Totaal gewicht               | 2,032 kg                      |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering                      | Rollager, Roestvrij    |
| As                            | Geschroefd met moer    |
| Wielkleur                     | Natuurlijk wit         |
| Diameter                      | 160 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 40 mm                  |
| Breedte wielkern              | 40 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A             |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D             |

## BEHUIZING

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiaal       | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm       | Breed                  |
| Zwenklager      | Twee balraces          |
| Kleur           | Roestvrij staal        |
| Offset          | 55 mm                  |
| Zwenk radius    | 135 mm                 |
| Draaicirkel     | 270 mm                 |
| Diameter koepel | 96 mm                  |
| Roestvrij       | ✓                      |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8470UAD160P63 NATURAL/3004

EAN 4031582312461  
Bestelnummer 00035524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

