



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Galea
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	139 mm
Ukupna širina	65 mm
Ukupna težina	0.44 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljaska	Zatvoreno
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	Svetlo siva (RAL7035)
ofset	40 mm
okretni radijus	90 mm
Otpor okretanju	180 mm
Prečnik kupole	59 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
Boja omotac	Saobraćajna siva A (RAL7042)
Boja Tocak	Saobraćajna siva A (RAL7042)
štiti omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	30 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
dužina glavine	0 mm
Širina tela	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	90 Šor A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	90 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	50 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	54.4 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	60 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	70 mm
Prečnik otvora ploče	8.2 mm

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

Broj porudžbine 00071776
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

