

ELASTECH

IEP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Numer zamówienia 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	68 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	500 kg
Nośność przy 6 km/h	400 kg
Nośność statyczne	1000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	2,37 kg

ELASTECH

IEP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Numer zamówienia 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

