

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Numărul de comandă 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ● ●

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Basetech

Tip de carcasă Roată

Standard EN12532 - Echipament de transport

Capacitate de încărcare la 4 km/h 125 kg

Capacitate de încărcare statică 250 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Greutate totală 0,064 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	80 mm
Benză de rulare	34 mm
Diametrul găurii Axă	12,1 mm
Lungime butuc	44,4 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Numărul de comandă 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

