

# MAXTECH

UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Maxtech        |
| 外壳类型       | 轮子             |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 500 kg         |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 1000 kg        |
| 温度范围（最低）   | -40 °C         |
| 最高温度范围     | 80 °C          |
| 总重量        | 1.04 kg        |

## 轮子

|         |         |
|---------|---------|
| 轮体材料    | 聚酰胺     |
| 胎面材料    | 聚氨酯，注塑  |
| 轴承      | 滚柱轴承    |
| 侧盖      | 无螺纹护罩   |
| 直径      | 200 mm  |
| 胎面宽度    | 50 mm   |
| 轴孔直径    | 20 mm   |
| 中心长度    | 58 mm   |
| 胎面硬度（D） | 40 肖氏 D |

