

ZETA REVERSE

468SIEP125P63

EAN 4031582398038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta reverse
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Nosivost na 6 km/h	240 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	164 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	3 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, veoma težak
oblik viljusk	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
okretni radijus	117.5 mm
Otpor okretanju	235 mm
Prečnik kupole	96 mm

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Crni mlaz (sličan RAL9005)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	67 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ZETA REVERSE

468SIEP125P63

EAN 4031582398038

Broj porudžbine 00860817
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

