INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA

## 2477DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582342031



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 80 kg |
| Električni provod | yes |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 160 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 138 mm |
| Ukupna težina | 1.11 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 43.5 mm |
| okretni radijus | 131 mm |
| Otpor okretanju | 262 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | Čelik lista |
| materijal omotaca | Cvrsta guma, crna, električna provodljiva |
| Nošenje | konusi lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Sintetički proširivač, okrugli |
| ekspandirajuci nastavak (Minimalno) | 19 mm |
| ekspandirajuci nastavak (maksimalno) | 21.5 mm |
| Savet | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582342031

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Crteži proizvoda**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH